

Garant GRIDLINE

Office Station Aufsatz, mit Rollladen und Elektrik, Typ: DE**Bestelldaten**

Bestellnummer	948810 DE
GTIN	4062406135539
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Fertigungsnahe Anlaufstelle zum Informieren, Prüfen und Dokumentieren.

Aufsatzschrank mit abschließbarem Kunststoff-Rollladen und folgender Ausstattung:

- **Integrierte Beleuchtung mit LED-Technologie.**
- **Ein-/Aus-Schalter für die Beleuchtung.**
- **5 Steckdosen Typ F.**
- **2 Fachböden, höhenverstellbar im 25-mm-Raster. Nutzbreite 1400 mm, Nutztiefe 300 mm.**
- **Ausziehbare Arbeitsplatte (Melaminholz) mit rückseitigem Abrollrand mit Verriegelung in Endposition. Stärke 29 mm. Auszug 150 mm.**
- **Integrierter Kabelschacht und Kabeldurchführungen.**
- **Anschlusskabel 7 m Länge.**
- **Lüfter mit Filter.**

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Kunststoff-Rollladen nicht farblich konfigurierbar.

Technische Beschreibung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Steckertyp Eingang	F
Materialstärke	1,2 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Büro-Station