

Garant**Regalschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	945001 1000
GTIN	4062406135485
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Regalschrank in 30×11G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster möglich.

Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035.

Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden zu GridLine Regalschränken finden Sie unter Nr. 944061, 944065.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe in G	11
Gewicht	39 kg
Breite in G	30
Griff Positionierung	oben

Breite	750 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Tiefe	275 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Nutzhöhe	845 mm
Höhe	1000 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Regalschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------