

**Garant****Regalschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	945003 2000
GTIN	4062406135614
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Regalschrank in 30×11G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster möglich.

Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035.

Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden zu GridLine Regalschränken finden Sie unter Nr. 944061, 944065.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Breite in G	30
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite	750 mm

Höhe	2000 mm
Nutzhöhe	1845 mm
Tiefe in G	11
Gewicht	45 kg
Tiefe	275 mm
Griff Positionierung	mitte
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Regalschrank

## Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------