



Universal-Lochsäge ohne Zentrierbohrer, Bohr-Ø: 57mm



Bestelldaten

Bestellnummer	788041 57
GTIN	4058546228729
Artikelklasse	76G

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallzähne für längere Lebensdauer, auch beim Bohren von dichten Werkstoffen. Breite und tiefe Spanräume zum leichten Entfernen des Bohrkerns. Aggressive Zahngeometrie für bis zu 10x schnelleren Bohrfortschritt im Vergleich zu Bi-Metall-Lochsägen. Ideal für den Einsatz im Elektronik- und Installateurbereich.

Verwendung:

Zum Bohren größerer Löcher und von Durchbrüchen in verschiedenen Materialien: Mauerwerk, Leichtbaustoffe, Kunststoffe und Holz. Nicht geeignet für den Einsatz in harten Materialien wie Beton, Granit, Naturstein und harten Ziegel mit einer Härte von über 30 N/mm².

Hinweis:

Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	3
maximale Trenntiefe	60 mm
Verwendung für	Schalter-, Hohlwand- und Verteilerdosen, Einbauleuchten
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	kein Schlagbohren

Schneidstoff	HM
Produktart	Lochsäge