



Universal-Lochsäge ohne Zentrierbohrer, Bohr-Ø: 44mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 788041 44 |
| GTIN | 4058546228699 |
| Artikelklasse | 76G |

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallzähne für längere Lebensdauer, auch beim Bohren von dichten Werkstoffen. Breite und tiefe Spanräume zum leichten Entfernen des Bohrkerns. Aggressive Zahngeometrie für bis zu 10x schnelleren Bohrfortschritt im Vergleich zu Bi-Metall-Lochsägen. Ideal für den Einsatz im Elektronik- und Installateurbereich.

Verwendung:

Zum Bohren größerer Löcher und von Durchbrüchen in verschiedenen Materialien: Mauerwerk, Leichtbaustoffe, Kunststoffe und Holz. Nicht geeignet für den Einsatz in harten Materialien wie Beton, Granit, Naturstein und harten Ziegel mit einer Härte von über 30 N/mm².

Hinweis:

Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------------|---|
| Anzahl Schneiden Z | 2 |
| maximale Trenntiefe | 60 mm |
| Verwendung für | Sanitär- und Heizungsrohre, Halogenstrahler |
| Einsatz mit Schlag / kein Schlag | kein Schlagbohren |
| Schneidstoff | HM |
| Produktart | Lochsäge |

