

**Hartmetall-Hammerbohrer SDS-max, Ø×ganze Länge: 25X920mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	789204 25X920
GTIN	3165140961486
Artikelklasse	76K

**Beschreibung****Ausführung:****Spezielle Hartmetallplattengeometrie für längere Standzeiten.**

TARGET TIP TECHNOLOGY - Schärfere abgewinkelte Spitze: Präziseres Bohren, kein Abrutschen auf der Oberfläche, Aggressiver im Betonstahl und schnellere Bohrgeschwindigkeit. PGM-Zertifiziert - bestätigt präzise dübeltaugliche Bohrlöcher, sowohl für chemische als auch mechanische Anker. Große Bohrmehleinläufe für schnelleren Bohrmehlabtransport und dadurch verringerte Reibung.

Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt ab Ø 16 mm.

**Verwendung:**

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

**Hinweis:**

Neue Generation SDS-max-8X mit geschweißtem Vollhartmetallkopf.

Schaft: SDS Max

Spirallänge: 800 mm

**Technische Beschreibung**

Ø	25 mm
ganze Länge	920 mm
Spirallänge	800 mm
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Max
Produktart	Steinbohrer

