

Garant**Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, Ø×ganze Länge: 15X260mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	789040 15X260
GTIN	4062406135775
Artikelklasse	71C

Beschreibung**Ausführung:**

Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt. **4×90° Geometrie** mit speziell entwickelten **gleich hohen Schneiden** und stabilen Schultern gewährleisten präzise maßhaltige Löcher für professionelles Anker setzen und sichere Dübelbefestigungen. 4-spiraliger Bohrkörper für angenehm ruhiges Bohren mit geringen Vibrationen und optimaler Führung im Bohrloch. **Radial** geformter **Armierungsschutz**: verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern und erhöht die Lebensdauer. Robuste **einteilige** HM-Platte mit 4 Schneiden, die als Ganzes in den Bohrkern eingelassen ist. Deutlich reduzierte Bruchgefahr.

Vorteil:

- **Kurze Spiralanläufe sorgen für einen zügigen Abtransport des Bohrmehls.**
- **Verschleißmarken: zur Bewertung ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist.**
- **4×4 Design erlaubt einen präzisen Rundlauf und minimiert Verschleiß und Reibungsverluste.**

Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk – mit höchstem Bohrkomfort.

Technische Beschreibung

ganze Länge	260 mm
Spirallänge	210 mm
Ø	15 mm
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Plus

Produktart

Steinbohrer