

**Garant****Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, Ø×ganze Länge: 32X450mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	789040 32X450
GTIN	4062406135881
Artikelklasse	71C

**Beschreibung****Ausführung:**

Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt. **4×90° Geometrie** mit speziell entwickelten **gleich hohen Schneiden** und stabilen Schultern gewährleisten präzise maßhaltige Löcher für professionelles Ankersetzen und sichere Dübelbefestigungen. 4-spiraliger Bohrkörper für angenehm ruhiges Bohren mit geringen Vibrationen und optimaler Führung im Bohrloch. **Radial** geformter **Armierungsschutz**: verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern und erhöht die Lebensdauer. **3-teilige**, robuste HM-Platte mit verstärkter Zentrierspitze. Robuste Nebenschneiden unterstützen den Vortrieb und ermöglichen somit dauerhafte Leistungsstärke und konstante Präzision.

**Vorteil:**

- **Kurze Spiralanläufe sorgen für einen zügigen Abtransport des Bohrmehls.**
- **Verschleißmarken: zur Bewertung ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist.**
- **4×4 Design erlaubt einen präzisen Rundlauf und minimiert Verschleiß und Reibungsverluste.**

**Verwendung:**

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk – mit höchstem Bohrkomfort.

**Technische Beschreibung**

Spirallänge	400 mm
Ø	32 mm
ganze Länge	450 mm
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren

Schaft	SDS Plus
Produktart	Steinbohrer