

Garant GRIDLINE

Wandhängeschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Breite in G: 40**Bestelldaten**

Bestellnummer	943901 40
GTIN	4062406136147
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster möglich. Rückwand mit □ 9×9 mm-Lochung im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern. Durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Auf Wunsch auch mit geschlossener Rückwand lieferbar. Kabeldurchführung auf Oberseite des Schrankes.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachboden und Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Unterschiedliche Wände können unterschiedliche Befestigungsmaterialien erfordern. Dies sollte vor Einsatz kundenseitig geklärt werden. Einzelne Fachböden unter Nr. 943914.

Technische Beschreibung

Tiefe	400 mm
ComfortClose	nein
Nutztiefe	325 mm
Breite	1000 mm
Höhe	600 mm

Anzahl Fachboden	1
Nutzbreite	950 mm
Nutzhöhe	445 mm
Gewicht	31 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe in G	16
Breite in G	40
Materialstärke	0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	65 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	250 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Wandhängeschrank

Zubehör

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zusatzfachboden für Wandhängeschränke für Schrank- / Abteilmbreite in G 40	943914 40