

Garant GRIDLINE

Wandhängeschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Breite in G: 60**Bestelldaten**

Bestellnummer	943905 60
GTIN	4062406136185
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster möglich. Rückwand mit □ 9×9 mm-Lochung im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern. Durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Auf Wunsch auch mit geschlossener Rückwand lieferbar. Kabeldurchführung auf Oberseite des Schrankes. Mit Mittelwand. Passende Fachböden Nr. 943914 Gr. 30.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachboden und Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Unterschiedliche Wände können unterschiedliche Befestigungsmaterialien erfordern. Dies sollte vor Einsatz kundenseitig geklärt werden. Einzelne Fachböden unter Nr. 943914.

Technische Beschreibung

Nutzbreite	1450 mm
Nutzhöhe	463 mm
Anzahl Fachboden	2
Höhe	600 mm
ComfortClose	nein
Gewicht	55 kg

Tiefe	400 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Nutztiefe	325 mm
Breite	1500 mm
Tiefe in G	16
Breite in G	60
Materialstärke	0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	65 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	250 kg
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Wandhängeschrank

Zubehör

Zusatzfachboden für Wandhängeschränke für Schrank- / Abteillbreite in G 30	943914 30
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F