

Garant GRIDLINE

Wandhängeschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Breite in G: 80**Bestelldaten**

Bestellnummer	943907 80
GTIN	4062406136413
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster möglich. Rückwand mit □ 9×9 mm-Lochung im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern. Durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Auf Wunsch auch mit geschlossener Rückwand lieferbar. Kabeldurchführung auf Oberseite des Schrankes. Mit Mittelwand. Passende Fachböden Nr. 943914 Gr. 40.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachboden und Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Unterschiedliche Wände können unterschiedliche Befestigungsmaterialien erfordern. Dies sollte vor Einsatz kundenseitig geklärt werden. Einzelne Fachböden unter Nr. 943914.

Technische Beschreibung

Höhe	600 mm
Gewicht	66 kg
Nutzbreite	1950 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Nutztiefe	325 mm
Breite	2000 mm

Tiefe	400 mm
Anzahl Fachboden	2
Nutzhöhe	463 mm
ComfortClose	nein
Breite in G	80
Tiefe in G	16
Materialstärke	0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	65 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	250 kg
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Wandhängeschrank

Zubehör

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Zusatzfachboden für Wandhängeschränke für Schrank- / Abteillbreite in G 40	943914 40
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21