

Garant**Regalschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	944005 2000
GTIN	4062406136437
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster möglich.

Bestückter Regalschrank in 30×11G.

Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Bestückung:

Anzahl Lagerkästen: 30 × Nr. 963321 Gr. SB6; 30 × Nr. 963321 Gr. SB5; 20 × Nr. 963321 Gr. SB4

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Sichtlagerkästen.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

- **Einzelne Sichtlagerkästen siehe Nr. 963321.**
- **Einzelne Fachböden siehe Nr. 944061, 944065.**

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	80 kg
Gewicht	82 kg
Griff Positionierung	mitte
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Höhe	2000 mm
Breite	750 mm
Tiefe	275 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Fachboden	9
Nutzhöhe	1845 mm
Breite in G	30
Tiefe in G	11
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	500 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Regalschrank

Zubehör

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fachboden für Regalschränke, Tiefe 11 G für Schrankbreite in G 30	944061 30
Stufen-Fachboden für Regalschränke, Tiefe 11G für Schrankbreite in G 30	944065 30

