

Garant**Regalschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	944003 2000
GTIN	4062406136420
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Regalschrank in 30×11G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster möglich.

Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Bestückung:

Anzahl Lagerkästen: 30 × Nr. 963321 Gr. SB6; 30 × Nr. 963321 Gr. SB5; 20 × Nr. 963321 Gr. SB4

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Sichtlagerkästen.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

- **Einzelne Sichtlagerkästen siehe Nr. 963321.**
- **Einzelne Fachböden siehe Nr. 944061, 944065.**

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	1845 mm
Anzahl Fachboden	9
Tiefe	275 mm
Breite	750 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	80 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Höhe	2000 mm
Gewicht	82 kg
Griff Positionierung	mitte
Breite in G	30
Tiefe in G	11
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	500 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Regalschrank

Zubehör

Stufen-Fachboden für Regalschränke, Tiefe 11G für Schrankbreite in G 30	944065 30
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Fachboden für Regalschränke, Tiefe 11 G für Schrankbreite in G 30	944061 30

