

**Garant****Regalschrank ohne Türen, Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	944009 2000
GTIN	4062406136444
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster möglich.  
Bestückter Regalschrank in 30×11G.

**Bestückung:**

Anzahl Lagerkästen: 30 × Nr. 963321 Gr. SB6; 30 × Nr. 963321 Gr. SB5; 20 × Nr. 963321 Gr. SB4

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden und Sichtlagerkästen.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

- **Einzelne Sichtlagerkästen siehe Nr. 963321.**
- **Einzelne Fachböden siehe Nr. 944061, 944065.**

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	82 kg
Nutzhöhe	1845 mm

Anzahl Fachboden	9
Breite	750 mm
Tiefe	275 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	nein
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	80 kg
Höhe	2000 mm
Schrank-Fronten	offen
Breite in G	30
Tiefe in G	11
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	500 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Regalschrank

## Zubehör

Fachboden für Regalschränke, Tiefe 11 G für Schrankbreite in G 30	944061 30
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Stufen-Fachboden für Regalschränke, Tiefe 11G für Schrankbreite in G 30	944065 30