



## Akku-Schlagschrauber 12V, geeignet für Stahl, Typ: M12FIWF12



### Bestelldaten

Bestellnummer	074014 M12FIWF12
GTIN	4058546225612
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Robuster, leistungsstarker FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem POWERSTATE™ ECMotor.
- Lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz.
- Stabiles Metallgetriebegehäuse und ergonomischer Mittelhandgriff mit Softauflage.
- Akku-Ladestandsanzeige.
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
- Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung.
- REDLINK PLUS™-Elektronik – einzigartiges Leistungsmanagement.
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht schnellen Wechsel zwischen den Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.

Mit Sprengring.

#### Vorteil:

Spitzenmodell FUEL™.

#### Lieferumfang:

Inklusive 2xLi-Ionen-Akku, Ladegerät, HD-Box.

### Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	M12FIWF12-422X
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll
Gewicht	1,1 kg
Schlagzahl 3. Stufe	0 - 3200 min <sup>-1</sup>
maximales Drehmoment 1. Stufe	339 Nm
Schlagzahl 1. Stufe	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Akkuspannung	12 V
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Außen-Vierkant
Schlagzahl 2. Stufe	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M16
Akkukapazität	2 Ah
Akkukapazität	4 Ah
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
maximale Vibration nach EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
typische Verwendung	Heavy Duty
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Schlagschrauber

## Zubehör

Li-Ion System M12B4 Akkutyp MB12	073815 MB12
----------------------------------	-------------