



Akku-Schlagschrauber 18V, Typ: M18ONEFF-1



Bestelldaten

| | |
|---------------|-------------------|
| Bestellnummer | 074010 M18ONEFF-1 |
| GTIN | 4058546029050 |
| Artikelklasse | 03L |

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, leistungsstarke **FUEL™ Akku-Schlagschrauber** mit **bürstenlosem POWERSTATE™ EC-Motor**, lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz. Stabiles **Metallgetriebegehäuse** und ergonomischem **Mittelhandgriff mit Softauflage**. Akku-Ladestandsanzeige, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung. **REDLINK PLUS™-Elektronik** – einzigartiges Leistungsmanagement:

- **Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine – Akku.**
 - **Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.**
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen. Der weltweit erste **1 Zoll-18-V-Akku-Schlagschrauber FUEL™** liefert bis zu 2033 Nm Drehmoment bei kompakter Abmessung und benötigt hierfür weder Kabel noch Druckluft. Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die reproduzierbaren Ergebnisse der gewählten Drehmomenteinstellung. Mit neuem **High-Output™ 8,0 Ah Akku**.
- **ONE KEY™ App zur Individualisierung der Werkzeugeinstellungen.**
 - **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security ermöglicht unter anderem die Anzeige der letzten Position des Gerätes.**

Ausführung Werbetext:

Robuste, **leistungsstarke FUEL™ Akku-Schlagschrauber** mit **bürstenlosem POWERSTATE™ EC-Motor**, Lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz.

Vorteil:

DRIVE CONTROL™.

Lieferumfang:

Inklusive 2 × Li-Ionen-Akku, Ladegerät, HD-Box, Gürtelclip.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073808.

Technische Beschreibung

| | |
|---|------------------------------|
| maximales Drehmoment 1. Stufe | 530 Nm |
| Werkzeugaufnahme Abmessung | 1 Zoll |
| Schlagzahl 4. Stufe | 0 - 2500 min ⁻¹ |
| Akkuspannung | 18 V |
| Herstellerbezeichnung | M18ONEFHIWF1-802X |
| Schlagzahl 3. Stufe | 0 - 2100 min ⁻¹ |
| Schlagzahl 2. Stufe | 0 - 1650 min ⁻¹ |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ HB 18 V |
| App-Anbindung | OneKey |
| maximales Drehmoment 4. Stufe | 2033 Nm |
| Schlagzahl 1. Stufe | 0 - 1350 min ⁻¹ |
| typische Verwendung | Heavy Duty |
| Werkzeugaufnahme Antriebsprofil | Außen-Vierkant |
| maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9) | M42 |
| maximales Drehmoment 2. Stufe | 1020 Nm |
| maximales Drehmoment 3. Stufe | 1800 Nm |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Akkukapazität | 8 Ah |
| Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Akkuart | Lithium-Ion |
| Energieversorgung | Akkubetrieben |
| geeignet für Material | Stahl |
| Produktart | Schlagschrauber |

Zubehör

| | |
|---|-----------------|
| Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB8 | 073810 MHB8 |
| Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG8 | 073831 M18HNRG8 |