

**Garant****Schruppschleifscheibe X-LOCK Universal, Scheiben-Ø×Scheibenbreite:  
125X7mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	560011 125X7
GTIN	4062406151492
Artikelklasse	51M

**Beschreibung****Ausführung:**

Schneller, werkzeugloser Scheibenwechsel mit dem X-LOCK System.  
Für die **universelle Anwendung** auf **INOX, Stahl** und Guss.

**Spezifikation:**

**A30R-BF.**

**Hinweis:**

X-LOCK Schruppscheiben sind abwärtskompatibel und können auch auf konventionellen Winkelschleifern verwendet werden.

**Technische Beschreibung**

Scheiben-Ø	125 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheibenbreite	7 mm
Serie	X-LOCK

Schleifmittel	Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Spezifikation	A30R-BF
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	20-30 Grad
optimiert für Werkstoff	Stahl
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Schruppschleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		