



## Akku-Bohrhammer, Typ: M18FHM



### Bestelldaten

Bestellnummer	075530 M18FHM
GTIN	4058546228392
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Robuste Bohrhämmer mit pneumatischem Hammerschlagwerk.**
- **Hochfestes Metallgetriebegehäuse.**
- **Rechts- / Linkslauf, Schlagstopp und Drehzahlelektronik.**

Akku-Kombihammer M18 FUEL™ SDS-MAX mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor. REDLINK PLUS™ Elektronik mit neuem High-Output™ 12,0 Ah Akku.

Integrierte **ONE-KEY™** Technologie und Arretierschalter für Dauerbetrieb. Langer Anti-Vibrations-Rückhandgriff minimiert die Vibrationen.

#### Vorteil:

ONE-KEY™ Technologie.

#### Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, 1 × 18 V / 12 Ah High-Output-Akku, Koffer.

#### Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073808 und Nr. 073840.

### Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	M18FHM-121C
-----------------------	-------------

maximale Schlagzahl	2900 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme Form	SDS Max
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	12 Ah
Schlagenergie	11 J
Schaft	SDS Max
Drehzahlbereich	0 - 380 min <sup>-1</sup>
maximale Vibration nach EN	9,4 m/s <sup>2</sup>
Verpackung	Transportkoffer
Gewicht	10,2 kg
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ HB 18 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	45 mm
App-Anbindung	OneKey
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	1
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Beton
geeignet für Material	Stein
geeignet für Material	Mauerwerk
Produktart	Bohrhammer

## Zubehör

Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang mit SDS-plus-Aufnahme Bohrer-Ø 12 mm	787060 12
Li-Ion System M18B5 Akkutyp MB18	073816 MB18
Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-Ion System M18B2 Akkutyp MB18	073827 MB18

Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB8	073810 MHB8
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Hartmetall-Mehrzweckbohrer-Satzlang Bohrer-Ø 6-12 mm	787055 6-12
Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akku-Starter-SetHigh Output™ Akkutyp M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Hartmetall-Mehrzweck-Bitbohrer-Satz, 1/4 Zoll (E 6,3) Bohrer-Ø 4-10 mm	787057 4-10
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB3	073808 MHB3
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB55	073809 MHB55
Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang mit SDS-plus-Aufnahme Bohrer-Ø 8 mm	787060 8
Akku-Starter-Set Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang mit SDS-plus-Aufnahme Bohrer-Ø 10 mm	787060 10
Hartmetall-Mehrzweckbohrer-Satz Bohrer-Ø 4-10 mm	787050 4-10
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB12	073811 MHB12