

JEPSON POWER**HM-Kreissägeblatt Drytec® Ø 230×25,4 mm, für INOX, Anzahl Zähne: 84****Bestelldaten**

Bestellnummer	078239 84
GTIN	4260052460344
Artikelklasse	07E

Beschreibung**Ausführung:**

Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt für präzise Schnitte.

- **Arbeitssicherheit: Dünnwandig, vibrationsarm, geräuschreduziert.**
- **Sehr hohe Standzeiten.**
- **Hohe Schnittqualitäten.**
- **5× Nachschärfen möglich.**
- **Universell einsetzbar für Stahl, Kunststoffe, NE-Metalle (nicht Nr. 078236).**

Hinweis:

Weitere Spezialsägeblätter z.B. für Aluminium, INOX sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Anzahl Zähne	84
Zähnezahl optimiert für	Bleche, Sandwichpaneele
Schnittbreite B	2 mm
passend für	078234 Gr. 8230
geeignet für Material	für INOX

Produktart

Kreissägeblatt