

JEPSON POWER**Metall-Handkreissäge, Typ: 8230****Bestelldaten**

Bestellnummer	078234 8230
GTIN	4260052466834
Artikelklasse	07E

Beschreibung**Ausführung:**

Leistungsstarke Metall-Kreissägen für gratarmes und sicheres Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, NE-Metallen, Blechen, Metallplatten und Sandwichpaneelen **ohne Funkenbildung**.

- **Kein Einsatz von Kühlschmierstoffen nötig.**
- **Keine Nachbearbeitung notwendig.**
- **Sekundenschneller Schnitt.**

Metall-Handkreissäge.

- **Exakte Sägeblattführung, geringe Gratbildung.**
- **Robuste Anschlagplatte.**

Metall-Handkreissäge.

- **Die Mobile - solide und leicht - nur 7,1 kg.**
- **Ideal für das Sägen von Blechen, Sandwichpaneelen, Edelstahl, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffen, bis zu einer Dicke von 10 mm.**

Lieferumfang:

Inklusive 1 × Sägeblatt 48Z Nr. 078239 Gr. 48 und Transportkoffer.

Hinweis:

Führungsschiene für 078234 auf Anfrage lieferbar:

Führungsschiene 1400mm für Gr. 8320

Führungsschiene 600-1200mm für Gr. 8230.

Metallkreissäge DRY MITER Cutter 9410ND für filigranes Sägen in weichem und empfindlichem Material auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Sägeblatt-Ø	230 mm
maximale Schnitttiefe 90°	84 mm
maximale Schnitttiefe 45°	56 mm
maximale Drehzahl	2600 min ⁻¹
Netzfrequenz	50 Hz
Herstellerbezeichnung	8230
Gewicht	7,1 kg
Leistungsaufnahme	1700 W
Netzspannung	230 V
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Säge

Zubehör

HM-Kreissägeblatt Drytec® Ø 230×25,4 mm Anzahl Zähne 48	078239 48
Montagegeständer für Nr. 078231 Typ 600526	078238 600526
HM-Kreissägeblatt Drytec® Ø 230×25,4 mm Anzahl Zähne 84	078239 84
HM-Kreissägeblatt Drytec® Ø 230×25,4 mm Anzahl Zähne 60	078239 60