



Akku-Winkelschleifer 18 V, Typ: M18FLAG



Bestelldaten

Bestellnummer	077135 M18FLAG
GTIN	4058546220600
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Zweihand-Winkelschleifer Ø 230 mm. Ausführung mit Totmannschalter und Wiederanlaufschutz.

Neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors.(betrieben von nur einem 18 V / 12 Ah High Output™ Akkupack)

Lieferumfang:

Inklusive 1× 18 V / 12 Ah **High Output™** Li-Ionen Akku, Ladegerät M12-18 FC, Schutzhaube, AVS-Seitenhandgriff, Fixtec-Schnellspannmutter, 2 × austauschbares Staubschutzgitter, Transportkoffer.

Verpackung: Transportkoffer

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ HB 18 V

Herstellerbezeichnung: M18FLAG230XPDB-121C

Anzahl enthaltener Akkus: 1

Akkuart: Lithium-Ion

Akkukapazität: 12 Ah

Akkuspannung: 18 V

maximale Drehzahl: 6600 min⁻¹

Technische Beschreibung

maximale Trenntiefe	65 mm
Akkukapazität	12 Ah

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ HB 18 V
maximale Drehzahl	6600 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	M18FLAG230XPDB-121C
Akkuspannung	18 V
Gewicht	5,2 kg
maximale Vibration nach EN	8,7 m/s ²
Wiederanlaufsperr	ja
maximaler Scheiben-Ø	230 mm
Besonderheit	Totmannschalter, FIXTEC
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	1
Verpackung	Transportkoffer
Energieversorgung	Akkubetrieben
Serie	X-LOCK System
Produktart	Winkelschleifer

Zubehör

Li-Ion Akku High Output™ Akkutyp, Akkuspannung MHB55 V	073809 MHB55
Li-Ion System M18B5 Akkutyp, Akkuspannung MB18 V	073816 MB18
Li-Ion Akku High Output™ Akkutyp, Akkuspannung MHB12 V	073811 MHB12
Akku-Starter-Set High Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Li-Ion Akku High Output™ Akkutyp, Akkuspannung MHB3 V	073808 MHB3
Akku-Starter-Set High Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-Ion Akku High Output™ Akkutyp, Akkuspannung MHB8 V	073810 MHB8
Akku-Starter-Set Typ M18NRG5	073839 M18NRG5

Li-Ion System M18B2 Akkutyp, Akkuspannung MB18 V	073827 MB18
Akku-Starter-Set High Output™ Typ M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Akku-Starter-Set High Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8