



Kernbohrmaschine, Typ: MAB455



Bestelldaten

Bestellnummer	076535 MAB455
GTIN	4250187506369
Artikelklasse	07E

Beschreibung

Ausführung:

- Integriertes Innenschmiersystem, Magnetindikator zur Überwachung der Magnethaltekraft.
- Integrierter Schneidölbehälter, komplette Kabelführung im Gehäuse.
- Ölbadgetriebe.

Robuste Magnet-Kernbohrmaschine für alle Materialarten. Mit MK2-Werkzeugaufnahme, **Keyless-Schnellwechselbohrsystem. Inklusive Kernbohrer Ø 14 / 18 / 22 mm**, Schnitttiefe 30 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Koffer, Kernbohraufnahme, Auswerferstift für Kernbohrer, Sicherheitskette, **magnetischer Spänehaken**, Schmiersystem und Bedienungswerkzeug.

Hinweis:

- **Kernbohrer finden Sie unter Nr. 118780 bis 118825.**
- **Kernbohrmaschinen mit automatischem Vorschub, Vakuumspannplatte und Rohrspannvorrichtungen auf Anfrage.**
- **Druckluft-Kernbohrmaschinen mit ATEX-Standard auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

Breite	175 mm
Arbeitshub	160 mm
Werkzeugaufnahme Abmessung	19 mm Weldon
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	18 mm
maximaler Kernbohr-Ø in Stahl	40 mm
Drehzahlbereich 2. Gang	450 min ⁻¹
Leistungsaufnahme	1150 W
Gewicht	13 kg
Breite Magnetfuß	168 mm
Höhe	440 mm
Drehzahlbereich 1. Gang	250 min ⁻¹
Länge Magnetfuß	84 mm
Länge	295 mm
Herstellerbezeichnung	MAB455
Werkzeugaufnahme Form	MK2
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Kernbohrmaschine

Zubehör

Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Kernbohrer-Set HSS	118825

Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18