



Kernbohrmaschine, Typ: MAB485



Bestelldaten

Bestellnummer	076535 MAB485
GTIN	4250187507564
Artikelklasse	07E

Beschreibung

Ausführung:

- **Integriertes Innenschmiersystem, Magnetindikator zur Überwachung der Magnethaltekraft.**
- **Integrierter Schneidölbehälter, komplette Kabelführung im Gehäuse.**
- **Ölbadgetriebe.**

Kraftvolle Allroundmaschinen für alle Materialarten zum Bohren, **Gewindeschneiden**, Reiben und Senken. **Rechts- / Linkslauf**, Vollwellenregelelektronik, Werkzeugaufnahme mit **Keyless-Schnellwechselbohrsystem** und Thermoschutz ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten. **Inklusive Kernbohrer Ø 14 / 18 / 22 mm**, Schnitttiefe 30 mm; **Inklusive Schnellspann-Bohrfutter** SSBF 1 – 16 mm. **Gewindebohradapter** M10 / M12 / M16.

Verwendung:

Die stufenlose Drehzahlregulierung der stark unter-setzten Getriebeabstufungen ermöglicht den Einsatz von Gewindebohrern, Spiralbohrern, Reibahlen, Senkern und Kernbohrern für alle Materialqualitäten.

Lieferumfang:

Inklusive Koffer, Kernbohraufnahme, Auswerferstift für Kernbohrer, Sicherheitskette, **magnetischer Spänehaken**, Schmiersystem und Bedienungswerkzeug.

Hinweis:

- **Kernbohrer finden Sie unter Nr. 118780 bis 118825.**

- Kernbohrmaschinen mit automatischem Vorschub, Vakuums�pannplatte und Rohrspannvorrichtungen auf Anfrage.
- Druckluft-Kernbohrmaschinen mit ATEX-Standard auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Breite Magnetfuß	168 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	18 mm
Leistungsaufnahme	1150 W
Werkzeugaufnahme Abmessung	19 mm Weldon
maximaler Reib-Ø	18 mm
Breite	175 mm
Gewicht	13 kg
Länge	295 mm
Drehzahlbereich 2. Gang	100 - 450 min ⁻¹
maximaler Senk-Ø	40 mm
Höhe	440 mm
Arbeitshub	160 mm
Drehzahlbereich 1. Gang	50 - 250 min ⁻¹
Länge Magnetfuß	84 mm
maximaler Gewindebohr-Ø in Stahl	M16 mm
Herstellerbezeichnung	MAB485
Werkzeugaufnahme Form	MK2
maximaler Kernbohr-Ø in Stahl	40 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Kernbohrmaschine

Zubehör

Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Kernbohrer-Set HSS	118825
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16