



Kernbohrmaschine, Typ: MABASIC200



Bestelldaten

Bestellnummer	076535 MABASIC200
GTIN	4250187506604
Artikelklasse	07E

Beschreibung

Ausführung:

- Integriertes Innenschmiersystem, Magnetindikator zur Überwachung der Magnethaltekraft.
- Integrierter Schneidölbehälter, komplette Kabelführung im Gehäuse.
- Ölbadgetriebe.

Eingang-Magnet-Kernbohrmaschine für Bohr-Ø bis 32 mm. Mit 19 mm (3/4 Zoll) Weldon-Aufnahme.

Lieferumfang:

Inklusive Koffer, Kernbohraufnahme, Auswerferstift für Kernbohrer, Sicherheitskette, Schmiersystem und Bedienungswerkzeug.

Hinweis:

- Kernbohrer finden Sie unter Nr. 118780 bis 118825.
- Kernbohrmaschinen mit automatischem Vorschub, Vakuumpspannplatte und Rohrspannvorrichtungen auf Anfrage.
- Druckluft-Kernbohrmaschinen mit ATEX-Standard auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Gewicht	12 kg
Leistungsaufnahme	900 W
Breite Magnetfuß	168 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Länge	260 mm
maximale Drehzahl 1. Gang	450 min ⁻¹
Höhe	360 mm
Arbeitshub	160 mm
Herstellerbezeichnung	MABASIC200
maximaler Kernbohr-Ø in Stahl	32 mm
Breite	160 mm
Länge Magnetfuß	84 mm
Werkzeugaufnahme Abmessung	19 mm Weldon
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Kernbohrmaschine

Zubehör

Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Kernbohrer-Set HSS	118825
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25

Kernbohrer HMSNitttiefe 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Kernbohrer HMSNitttiefe 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Kernbohrer HMSNitttiefe 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Kernbohrer HMSNitttiefe 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19