



## Kernbohrmaschine SB, Typ: MAB845



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 076536 MAB845 |
| GTIN          | 4250187507397 |
| Artikelklasse | 07E           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Integriertes Innenschmiersystem, Magnetindikator zur Überwachung der Magnethaltekraft.**
- **Integrierter Schneidölbehälter, komplette Kabelführung im Gehäuse.**
- **Ölbadgetriebe.**

Kernbohrmaschine mit **Swivel Base**, einer **Justiermöglichkeit bei eingeschaltetem Magnet**. Schwenkbereich von bis zu 20° zu beiden Seiten und einer stufenlosen Vor- und Rückwärtsjustierung (15 mm). Das Kraftpaket für den schweren Einsatz. Kernbohrer bis Ø 100 mm. **Gewindeschneiden bis maximal M30** durch mitgelieferte Adapter. MK3-Werkzeugaufnahme mit **Keyless-Schnellwechselbohrsystem**. Thermoschutz und Rutschkupplung schützen Maschine und Werkzeug. Ein Motor mit 4 Getriebestufen, Vollwellenregelelektronik und Drehmomentabschaltung ermöglicht das optimale Einstellen der Drehzahl ohne Leistungsverlust. **Inklusive Kernbohrer** Ø 17,5 / 21 / 24 mm, Schnitttiefe 55 mm; **Gewindebohradapter** M20 / M24 / M27.

#### Lieferumfang:

Inklusive Koffer, Kernbohraufnahme, Auswerferstift für Kernbohrer, Sicherheitskette, **magnetischer Spänehaken**, Schmiersystem und Bedienungswerkzeug.

#### Hinweis:

- **Kernbohrer finden Sie unter Nr. 118780 bis 118825.**

- Kernbohrmaschinen mit automatischem Vorschub, Vakuumschneidplatte und Rohrspannvorrichtungen auf Anfrage.
- Druckluft-Kernbohrmaschinen mit ATEX-Standard auf Anfrage.

## Technische Beschreibung

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Drehzahlbereich 3. Gang          | 140 - 360 min <sup>-1</sup> |
| maximaler Gewindebohr-Ø in Stahl | M30 mm                      |
| Drehzahlbereich 2. Gang          | 65 - 175 min <sup>-1</sup>  |
| Gewicht                          | 25 kg                       |
| Werkzeugaufnahme Abmessung       | 19 mm, 32 mm Weldon         |
| Breite Magnetfuß                 | 220 mm                      |
| Drehzahlbereich 4. Gang          | 220 - 600 min <sup>-1</sup> |
| Leistungsaufnahme                | 1800 W                      |
| Arbeitshub                       | 255 mm                      |
| maximaler Senk-Ø                 | 50 mm                       |
| Länge                            | 370 mm                      |
| Drehzahlbereich 1. Gang          | 40 - 110 min <sup>-1</sup>  |
| Höhe                             | 475 mm                      |
| Länge Magnetfuß                  | 110 mm                      |
| maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl  | 31,75 mm                    |
| Werkzeugaufnahme Form            | MK3                         |
| Herstellerbezeichnung            | MAB845                      |
| maximaler Kernbohr-Ø in Stahl    | 100 mm                      |
| Breite                           | 240 mm                      |
| maximaler Reib-Ø                 | 31,75 mm                    |
| Energieversorgung                | Netzbetrieben               |
| Produktart                       | Kernbohrmaschine            |

