

Garant GRIDLINE

TFT-Monitorgehäuse, Typ: 2**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 948401 2 |
| GTIN | 4062406151973 |
| Artikelklasse | 9GS |

Beschreibung**Ausführung:**

TFT-Monitorgehäuse für Flachbildschirme, abschließbar, mit festem Fachboden. Selbsthaltende, stufenlos verstellbare Hubtüre mit Polycarbonat-Scheibe.

Funktion:

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Hubtüre anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|---------|
| Breite | 1250 mm |
| Monitorgehäuse Nutztiefe unten | 230 mm |
| Monitorgehäuse Nutztiefe oben | 150 mm |
| Höhe | 600 mm |
| Tiefe oben | 200 mm |
| Gewicht | 36 kg |
| Tiefe unten | 275 mm |
| Monitorgehäuse Nutzbreite | 1190 mm |

| | |
|-------------------------|---|
| Monitorgehäuse Nutzhöhe | 460 mm |
| IP-Schutzart | IP 41 |
| Materialstärke | 0,9 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesinsatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktart | Monitorgehäuse |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Schiebegriff für GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Schiebegriff für Garderobenschränke ohne Steckesinsatz | 914221 |