


Garant GRIDLINE

**Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment, 26×20G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 125/2****Bestelldaten**

Bestellnummer	950370 125/2
GTIN	4062406152895
Artikelklasse	9GB

**Beschreibung****Ausführung:**

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.

Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 26×20G.

**Passend für:**

Schubladen 26×20G.

**Inhalt:**

Randleisten Set Nr. 951570: 1 × Gr. 125

Schlitztrennleisten Nr. 951520: 3 × Gr. 125

Steck-Trennwand 6G Nr. 951761: 8 × Gr. 125

Steck-Trennwand 8G Nr. 951781: 2 × Gr. 125

**Technische Beschreibung**

Höhe	100 mm
passend für Schubladen Nutztiefe	500 mm
passend für Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×20
passend für Schubladen Nutzbreite	650 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G	26

passend für Schubladen Nutztiefe in G	20
Gewicht	1,629 kg
Produktnameattribut	26x20G
Produktart	Schubladen-Trennwand

## Zubehör

Schlitz-Randleisten Set 2-teilig Tiefe 20G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951570 125
Schlitztrennleisten Tiefe 20G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951520 125
Steck-Trennwände, Breite 6G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951761 125
Steck-Trennwände, Breite 8G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951781 125