


Garant GRIDLINE

Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment, 20×24G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 125/3**Bestelldaten**

Bestellnummer	950470 125/3
GTIN	4062406153243
Artikelklasse	9GB

Beschreibung**Ausführung:**

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.

Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 20×24G.

Passend für:

Schubladen 20×24G.

Inhalt:

Randleisten Set Nr. 951580: 1 × Gr. 125

Schlitztrennleisten Nr. 951530: 2 × Gr. 125

Steck-Trennwand 5G Nr. 951751: 2 × Gr. 125

Steck-Trennwand 10G Nr. 951801: 2 × Gr. 125

Technische Beschreibung

passend für Schubladen Nutztiefe	600 mm
passend für Schubladen Fronthöhe	125 mm
passend für Schubladen Nutztiefe in G	24
passend für Schubladen Nutzbreite in G	20
passend für Schubladen Nutzbreite	500 mm
Höhe	100 mm

Schubladen Nutzfläche in G	20x24
Gewicht	1,208 kg
Produktnameattribut	20x24G
Produktart	Schubladen-Trennwand

Zubehör

Schlitz-Randleisten Set 2-teilig Tiefe 24G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951580 125
Steck-Trennwände, Breite 10G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951801 125
Schlitztrennleisten Tiefe 24G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951530 125
Steck-Trennwände, Breite 5G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951751 125