

**HOLEX****Dreibacken-Drehfutter Guss zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4,  
Außen-Ø A: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	312906 200
GTIN	4062406154530
Artikelklasse	32W

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Handbetätigte Drehfutter mit Spiraling, zentrisch spannend.**
- **Körper aus Guss oder Stahl.**
- **Planspiraling gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.**
- **Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit, genauer als nach DIN 6386.**

**Verwendung:**

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Das Futter wird mit Schrauben von der Rückseite befestigt. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

**Norm:****DIN 702-4.****Lieferumfang:**

Inklusive: 1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft.

1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spanschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

**Sonderzubehör:**

**Ersatz- und Zusatzbacken** Nr. 312971 – 312986.

## Technische Beschreibung

Durchlass E	55 mm
Gewicht	17,5 kg
maximale Drehzahl	3000 min <sup>-1</sup>
Zentrier-Ø B	160 mm
Außen-Ø A	200 mm
Zentriertiefe C	4 mm
Höhe mit Backen H <sub>2</sub>	104 mm
Höhe ohne Backen H <sub>1</sub>	75 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Guss
Farbcode für Zubehör	HOLEX Planspiral- Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

## Zubehör

Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 200	312976 200
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 200	312981 200
Werkstückanschlag Höhe h 15 mm	313033 15
Werkstückanschlag, Grundmodul Höhe h 15 mm	313036 15
Bohrbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 200	312986 200
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 200	312970 200
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 200	312971 200