

HOLEX**Dreibacken-Drehfutter Guss zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4,
Außen-Ø A: 80mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	312906 80
GTIN	4062406153885
Artikelklasse	32W

Beschreibung**Ausführung:**

- **Handbetätigte Drehfutter mit Spiraling, zentrisch spannend.**
- **Körper aus Guss oder Stahl.**
- **Planspiraling gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.**
- **Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit, genauer als nach DIN 6386.**

Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Das Futter wird mit Schrauben von der Rückseite befestigt. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Norm:**DIN 702-4.****Lieferumfang:**

Inklusive: 1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft.

1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spanschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken Nr. 312971 – 312986.

Technische Beschreibung

Außen-Ø A	80 mm
Zentriertiefe C	3 mm
Höhe mit Backen H ₂	57 mm
Höhe ohne Backen H ₁	44 mm
maximale Drehzahl	5000 min ⁻¹
Zentrier-Ø B	56 mm
Gewicht	1,5 kg
Durchlass E	16 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Guss
Farbcode für Zubehör	HOLEX Planspiral- Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

Zubehör

Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 80	312971 80
Werkstückanschlag Höhe h 15 mm	313033 15
Bohrbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 80	312986 80
Werkstückanschlag, Grundmodul Höhe h 15 mm	313036 15