

**HOLEX****Dreibacken-Drehfutter Guss zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4,  
Außen-Ø A: 315mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	312906 315
GTIN	4062406154554
Artikelklasse	32W

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.**
- **Körper aus Guss oder Stahl.**
- **Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.**
- **Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit, genauer als nach DIN 6386.**

**Verwendung:**

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Das Futter wird mit Schrauben von der Rückseite befestigt. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

**Norm:****DIN 702-4.****Lieferumfang:**

Inklusive: 1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft.

1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spanschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

**Sonderzubehör:**

**Ersatz- und Zusatzbacken** Nr. 312971 – 312986.

## Technische Beschreibung

Höhe mit Backen H <sub>2</sub>	137 mm
maximale Drehzahl	2000 min <sup>-1</sup>
Zentrier-Ø B	260 mm
Gewicht	50 kg
Zentriertiefe C	5 mm
Durchlass E	103 mm
Höhe ohne Backen H <sub>1</sub>	94 mm
Außen-Ø A	315 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Guss
Farbcode für Zubehör	HOLEX Planspiral- Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

## Zubehör

Werkstückanschlag Höhe h 15 mm	313033 15
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 315	312971 315
Bohrbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 315	312986 315
Werkstückanschlag, Grundmodul Höhe h 15 mm	313036 15
Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 315	312976 315
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 315	312981 315