



Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben Ø, Schleifspindelgewinde M14, in L-Boxx, Typ: 18-125V-LI



Bestelldaten

Bestellnummer	077120 18-125V-LI
GTIN	
Artikelklasse	03C

Beschreibung

Ausführung:

Extrem Leistungsstarker 18 V Akku-Winkelschleifer mit kompakter Bauform:

- **Sehr lange Laufzeit dank robustem 4-Pol-Motor mit Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.**
- **3-stufige Drehzahlvorwahl und personalisierte Werkzeugeinstellung über die Bosch My Tools App möglich.**

Lieferumfang:

Ohne Akkus und ohne Ladegerät. Inklusive L-BOXX, verdrehsichere Schutzhaube, Aufnahmevlansch, Spannmutter, Zusatzhandgriff, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät, Zweilochschlüssel.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073854 und Nr. 073866.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	18 V
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht	2,3 kg
Herstellerbezeichnung	GWS 18-125 V-LI

Überlastschutz	ja
Kickbackstop	nein
Sanftanlauf	nein
maximale Vibration nach EN	6 m/s ²
maximale Trenntiefe	34 mm
maximale Drehzahl	10000 min ⁻¹
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Wiederanlaufsperr	ja
Totmannschaltung	nein
Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuart	Lithium-Ion
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Winkelschleifer

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073853 B18
Akku-Ladegerät Typ 1880CV	073866 1880CV
Akku-Starter-SetProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073867 C18
Akku-Starter-SetProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073865 C18
Li-Ionen AkkuProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073857 C18
Li-Ionen AkkuProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073856 C18
Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073851 B18
Akku-Ladegerät Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Li-Ionen AkkuProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073858 C18
Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073854 B18
Akku-Starter-SetProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073863 C18