



## Hochvorschubfräser MFH mini mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 16/2Lmm



### Bestelldaten

Bestellnummer	221950 16/2L
GTIN	4960664741427
Artikelklasse	250

### Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Schneiden-Ø $D_c$	16 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	1 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
Auskraglänge $L_1$	50 mm
Ø $D_3$	9 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	150 mm
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{\max}$	30 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{\min}$	25 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	2,35 Grad
Ramplinglänge L für $\alpha_{\max}$	7,3 mm
Einstellwinkel $\kappa$	15 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft

Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------