



## Hochvorschubfräser MFH mini mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	221950 32/5
GTIN	4960664741335
Artikelklasse	250

### Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Auskraglänge $L_1$	70 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	1 mm
Ø $D_3$	25 mm
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Schaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	150 mm
Schneiden-Ø $D_c$	32 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{max}$	62 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{min}$	57 mm
Rampingwinkel $\alpha_{max}$	0,74 Grad
Ramplinglänge L für $\alpha_{max}$	23,3 mm
Einstellwinkel $\kappa$	15 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft

Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------