

Garant**Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 13****Bestelldaten**

Bestellnummer	953690 13
GTIN	4062406155681
Artikelklasse	91A

Beschreibung**Ausführung:**

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953690: 1 St.

GARANT Knarre Nr. 635025 Gr. 3/8: 1 St.

GARANT Verlängerung Nr. 635429 Gr. 125: 1 St.

GARANT Kardangelenk Nr. 636229 Gr. 3/8: 1 St.

GARANT 6-kant-Einsatz Nr. 637125 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: je 1 St.

Technische Beschreibung

Gewicht	0,763 kg
Breite	200 mm
Tiefe in G	8
Breite in G	8

Anzahl der Werkzeuge	13
Tiefe	200 mm
Ausführung	mit Steckschlüssel
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8×8
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 11 mm	637125 11
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 12 mm	637125 12
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 16 mm	637125 16
Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer Typ 3/8	635025 3/8
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 19 mm	637125 19
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 15 mm	637125 15
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 14 mm	637125 14
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 17 mm	637125 17
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 125 mm	635429 125
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953690	952001 953690
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 18 mm	637125 18
Kardangelenk, 3/8 Zoll Typ 3/8	636229 3/8
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 10 mm	637125 10
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 13 mm	637125 13