

Garant**Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 37****Bestelldaten**

Bestellnummer	953828 37
GTIN	4062406155711
Artikelklasse	91A

Beschreibung**Ausführung:**

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953828: 1 St.

GARANT 6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Nr. 631029 Gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: je 1 St.

GARANT Knarre umschaltbar 1/4 Zoll Nr. 632025 Gr. 1/4: 1 St.

GARANT Verlängerung 1/4 Zoll Nr. 632429 Gr. 50; 150: je 1 St.

GARANT Quergriff 1/4 Zoll Nr. 633029 Gr. 116: 1 St.

GARANT Kardangelenk 1/4 Zoll Nr. 633529 Gr. 1/4: 1 St.

GARANT Knarre umschaltbar 1/2 Zoll Nr. 640025 Gr. 1/2: 1 St.

GARANT Verlängerung 1/2 Zoll Nr. 641029 Gr. 75; 250: je 1 St.

GARANT Quergriff 1/2 Zoll Nr. 641329 Gr. 295: 1 St.

GARANT Kardangelenk 1/2 Zoll Nr. 641629 Gr. 1/2: 1 St.

GARANT 12-kant Einsatz 1/2 Zoll Nr. 642129 Gr. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: je 1 St.

GARANT 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 643229 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: je 1 St.

Technische Beschreibung

Tiefe in G	20
Gewicht	3,513 kg

Breite	250 mm
Breite in G	10
Tiefe	500 mm
Anzahl der Werkzeuge	37
Ausführung	mit Steckschlüssel
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	10×20
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

Quergriff, 1/4 Zoll ganze Länge 116 mm	633029 116
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641029 255
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 7 mm	643229 7
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 27 mm	642129 27
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642129 19
Kardangelenk 1/4 Zoll Typ 1/4	633529 1/4
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 4 mm	643229 4
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641329 295
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642129 22
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5 mm	631029 5
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 50 mm	632429 50
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643229 10
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm	631029 7
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm	631029 11
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642129 17
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642129 18

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 9 mm	631029 9
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953828	952001 953828
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642129 24
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm	631029 10
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 12 mm	631029 12
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm	631029 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643229 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643229 6
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ 1/2	640025 1/2
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5,5 mm	631029 5,5
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641629 1/2
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 5 mm	643229 5
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642129 16
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4 mm	631029 4
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 14 mm	643229 14
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642129 21
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642129 13
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 75 mm	641029 75
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 12 mm	643229 12
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 150 mm	632429 150
Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer Typ 1/4	632025 1/4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm	631029 6