

**Garant****Schleifschwamm-Set 24-teilig extra weich, 120×98×13 mm, Körnung: 60****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 557480 60     |
| GTIN          | 4062406155971 |
| Artikelklasse | 51E           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**Schleifschwamm** mit **extra weicher** Zwischenschicht. Passt sich hervorragend allen Profilen an.  
**2-seitig beschichtet.**

Korund (A) mit einer **Keramikbeschichtung** für eine **höhere Standzeit.**

Verringerter Fremdstoffeintrag in die Werkstückoberfläche durch eine lösungsmittelfreie Bindung.

**Vorteil:**

- **Elastisch, keine Knick- oder Faltenbildung.**
- **Alle Schwämme auch für den Nassschliff geeignet.**
- **Geringe Zusetzneigung, auswaschbar.**

**Verwendung:**

Zum **Feinschleifen unebener und profilierter Flächen** ohne die Geometrie zu verändern.  
Anschleifen von Metall, Holz und Kunststoffen vor dem Farbauftrag, Lackzwischen Schliff.

**Technische Beschreibung**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Körnung                  | 60               |
| Feinheitsgrad            | mittel           |
| Schleifmittel            | Normalkorund (A) |
| Schleifmittelkurzzeichen | A                |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Breite                       | 98 mm          |
| Höhe                         | 13 mm          |
| Länge                        | 120 mm         |
| Produktnameattribut          | 120×98×13 mm   |
| Anzahl beschichteter Flächen | 2              |
| Anzahl Schwämme, Pads        | 24             |
| Produktart                   | Schleifschwamm |

## Anwenderdaten

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geeignet         |                |          |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |                |          |
| Stahl < 55 HRC                 | geeignet         |                |          |
| Stahl < 60 HRC                 | geeignet         |                |          |
| Stahl < 67 HRC                 | bedingt geeignet |                |          |
| INOX                           | geeignet         |                |          |
| Ti                             | geeignet         |                |          |
| GG(G)                          | geeignet         |                |          |
| CuZn                           | geeignet         |                |          |
| Kunststoff, GFK                | geeignet         |                |          |
| Holz                           | geeignet         |                |          |
| Stein                          | bedingt geeignet |                |          |
| Lacke                          | geeignet         |                |          |
| Uni                            | geeignet         |                |          |
| nass maximal                   | geeignet         |                |          |
| trocken                        | geeignet         |                |          |

