

**Garant****Schleifschwamm-Set 24-teilig extra weich, 120×98×13 mm, Körnung: 100****Bestelldaten**

Bestellnummer	557480 100
GTIN	4062406155988
Artikelklasse	51E

**Beschreibung****Ausführung:**

**Schleifschwamm** mit **extra weicher** Zwischenschicht. Passt sich hervorragend allen Profilen an.  
**2-seitig beschichtet.**

Korund (A) mit einer **Keramikbeschichtung** für eine **höhere Standzeit.**

Verringerter Fremdstoffeintrag in die Werkstückoberfläche durch eine lösungsmittelfreie Bindung.

**Vorteil:**

- **Elastisch, keine Knick- oder Faltenbildung.**
- **Alle Schwämme auch für den Nassschliff geeignet.**
- **Geringe Zusetzneigung, auswaschbar.**

**Verwendung:**

Zum **Feinschleifen unebener und profilierter Flächen** ohne die Geometrie zu verändern.  
Anschleifen von Metall, Holz und Kunststoffen vor dem Farbauftrag, Lackzwischen Schliff.

**Technische Beschreibung**

Feinheitsgrad	fein
Körnung	100
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A

Breite	98 mm
Höhe	13 mm
Länge	120 mm
Produktnameattribut	120×98×13 mm
Anzahl beschichteter Flächen	2
Anzahl Schwämme, Pads	24
Produktart	Schleifschwamm

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		

