

**Garant****Soft-Pad-Set 20-teilig weich, 120×98×5 mm, Körnung: 100****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 557490 100    |
| GTIN          | 4062406156015 |
| Artikelklasse | 51E           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**Soft-Pad** mit **druckverteilernder** Schaumstoffstruktur. Beschichtet mit Korund (A).  
2-seitig beschichtet.

Verringerter Fremdstoffeintrag in die Werkstückoberfläche durch eine lösungsmittelfreie Bindung.

**Vorteil:**

- **Elastisch, keine Knick- oder Faltenbildung.**
- **Alle Schwämme auch für den Nassschliff geeignet.**
- **Geringe Zusetzneigung, auswaschbar.**

**Verwendung:**

**Feinschliff von Konturen, Kanten und an schwer zugänglichen Stellen**, z.B. Vorbereitung vor dem Lackieren, Reinigen. Nass- und Trockenschliff.

**Technische Beschreibung**

|               |      |
|---------------|------|
| Feinheitsgrad | fein |
| Körnung       | 100  |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Schleifmittel            | Normalkorund (A) |
| Schleifmittelkurzzeichen | A                |
| Breite                   | 98 mm            |
| Höhe                     | 5 mm             |
| Länge                    | 120 mm           |
| Produktnamensattribut    | 120×98×5 mm      |
| Produktart               | Schleifschwamm   |

## Anwenderdaten

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geeignet         |                |          |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |                |          |
| Stahl < 55 HRC                 | geeignet         |                |          |
| Stahl < 60 HRC                 | geeignet         |                |          |
| Stahl < 67 HRC                 | bedingt geeignet |                |          |
| INOX                           | geeignet         |                |          |
| Ti                             | geeignet         |                |          |
| GG(G)                          | geeignet         |                |          |
| CuZn                           | geeignet         |                |          |
| Kunststoff, GFK                | geeignet         |                |          |
| Holz                           | geeignet         |                |          |
| Stein                          | bedingt geeignet |                |          |
| Lacke                          | geeignet         |                |          |
| Uni                            | geeignet         |                |          |
| nass maximal                   | geeignet         |                |          |
| trocken                        | geeignet         |                |          |

