

Garant**Soft-Pad-Set 20-teilig weich, 120×98×5 mm, Körnung: 60****Bestelldaten**

Bestellnummer	557490 60
GTIN	4062406156008
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Soft-Pad mit **druckverteilernder** Schaumstoffstruktur. Beschichtet mit Korund (A).
2-seitig beschichtet.

Verringerter Fremdstoffeintrag in die Werkstückoberfläche durch eine lösungsmittelfreie Bindung.

Vorteil:

- **Elastisch, keine Knick- oder Faltenbildung.**
- **Alle Schwämme auch für den Nassschliff geeignet.**
- **Geringe Zusetzneigung, auswaschbar.**

Verwendung:

Feinschliff von Konturen, Kanten und an schwer zugänglichen Stellen, z.B. Vorbereitung vor dem Lackieren, Reinigen. Nass- und Trockenschliff.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	mittel
Körnung	60

Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Breite	98 mm
Höhe	5 mm
Länge	120 mm
Produktnamensattribut	120×98×5 mm
Produktart	Schleifschwamm

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		

