

Garant**Soft-Pad-Set 20-teilig weich, 120×98×5 mm, Körnung: 220****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 557490 220 |
| GTIN | 4062406156022 |
| Artikelklasse | 51E |

Beschreibung**Ausführung:**

Soft-Pad mit **druckverteilernder** Schaumstoffstruktur. Beschichtet mit Korund (A).
2-seitig beschichtet.

Verringerter Fremdstoffeintrag in die Werkstückoberfläche durch eine lösungsmittelfreie Bindung.

Vorteil:

- **Elastisch, keine Knick- oder Faltenbildung.**
- **Alle Schwämme auch für den Nassschliff geeignet.**
- **Geringe Zusetzneigung, auswaschbar.**

Verwendung:

Feinschliff von Konturen, Kanten und an schwer zugänglichen Stellen, z.B. Vorbereitung vor dem Lackieren, Reinigen. Nass- und Trockenschliff.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------|-----------|
| Feinheitsgrad | superfein |
| Körnung | 220 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Schleifmittel | Normalkorund (A) |
| Schleifmittelkurzzeichen | A |
| Breite | 98 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Länge | 120 mm |
| Produktnamensattribut | 120×98×5 mm |
| Produktart | Schleifschwamm |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | bedingt geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Holz | geeignet | | |
| Stein | bedingt geeignet | | |
| Lacke | geeignet | | |
| Uni | geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |

