



Hochvorschubfräser MFH mini mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221950 20/4
GTIN	4960664741267
Artikelklasse	250

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Schaft-Ø D _s h6	20 mm
Gesamtlänge L _{ges}	130 mm
Schneiden-Ø D _c	20 mm
Ø D ₃	13 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	1 mm
Auskraglänge L ₁	50 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	38 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	33 mm
Rampingwinkel α _{max}	1,52 Grad
Ramplinglänge L für α _{max}	11,3 mm
Einstellwinkel κ	15 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft

Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------