



Hochvorschubfräser MFH mini mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 28/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221960 28/4
GTIN	4960664741120
Artikelklasse	250

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
Ø D ₃	21 mm
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Schneiden-Ø D _c	28 mm
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
maximale Schnitttiefe a _{p max}	1 mm
Gesamtlänge L _{ges}	35 mm
Aufnahmegewinde M	M12
Innenkühlung	ja
Rampinglänge L für α _{max}	19,3 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	49 mm
Rampingwinkel α _{max}	0,89 Grad
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	54 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen

Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------