

**Garant**
**Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 22**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	953701 22
GTIN	4062406157074
Artikelklasse	91A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

**Passend für:**

**Neue GARANT Werkstattwägen** mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von **20 G × 16 G** bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Schäume der Größe 10 G × 8 G passen in Shadowboards Nr. 923210 Gr. 250 (2 Schäume je Shadowboard).

**Lieferumfang:**

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953701: 1 St.

GARANT Steckschlüssel-Einsatz 6-kant Nr. 631029 Gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: je 1 St.

GARANT 6-kant Schraubendreher-Einsatz Nr. 631729 Gr. 3; 4; 5; 6: je 1 St.

GARANT Knarre umschaltbar Nr. 632025 Gr. 1/4: 1 St.

GARANT Verlängerung Nr. 632429 Gr. 150: 1 St.

GARANT Steckgriff Nr. 632829 Gr. 146: 1 St.

GARANT Quergriff Nr. 633029 Gr. 116: 1 St.

GARANT Kardangelenk Nr. 633529 Gr. 1/4: 1 St.

## Technische Beschreibung

Anzahl der Werkzeuge	22
Gewicht	0,624 kg
Tiefe in G	10
Tiefe	250 mm
Breite in G	8
Breite	200 mm
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8×10
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Produktart	Hartschaumeinlage

## Zubehör

Kardangelenk 1/4 Zoll Typ 1/4	633529 1/4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5 mm	631029 5
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm	631029 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 3 mm	631729 3
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 13 mm	631029 13
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 150 mm	632429 150
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm	631029 7
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 5 mm	631729 5
Steckgriff, 1/4 Zoll ganze Länge 146 mm	632829 146
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm	631029 6
Quergriff, 1/4 Zoll ganze Länge 116 mm	633029 116
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 9 mm	631029 9

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm	631029 10
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4 mm	631029 4
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953701	952001 953701
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 4 mm	631729 4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5,5 mm	631029 5,5
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 6 mm	631729 6
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm	631029 11
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4,5 mm	631029 4,5
Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer Typ 1/4	632025 1/4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 12 mm	631029 12
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 3,5 mm	631029 3,5