

Garant
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 32

Bestelldaten

Bestellnummer	953821 32
GTIN	4062406157326
Artikelklasse	91A

Beschreibung
Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge. Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 10 G bzw. 250 × 250 mm) oder 1/2 (10 G × 20 G bzw. 250 × 500 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

Neue GARANT GridLine Werkbänke mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 20 G bzw. 500 × 500 mm (B×T).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953821: 1 St.

GARANT Knarre umschaltbar Nr. 640025 Gr. 1/2: 1 St.

GARANT Verlängerung Nr. 641029 Gr. 75; 125; 250: je 1 St.

GARANT Quergriff Nr. 641329 Gr. 295: 1 St.

GARANT Kardangelenke Nr. 641629 Gr. 1/2: 1 St.

GARANT 6-kant Einsatz Nr. 642229 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: je 1 St.

GARANT 6-kant Schraubendreher-Einsatz Nr. 643229 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: je 1 St.

Technische Beschreibung

Gewicht	4,236 kg
Anzahl der Werkzeuge	32

Tiefe in G	20
Breite in G	10
Breite	250 mm
Tiefe	500 mm
Ausführung	mit Steckschlüssel
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	10×20
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641029 130
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643229 8
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642229 19
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953821	952001 953821
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 12 mm	642229 12
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642229 22
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm	642229 15
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 34 mm	642229 34
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643229 6
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 30 mm	642229 30
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 27 mm	642229 27
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 14 mm	643229 14
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm	642229 14
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641329 295
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641629 1/2
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 8 mm	642229 8

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 4 mm	643229 4
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ 1/2	640025 1/2
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642229 16
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 12 mm	643229 12
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641029 255
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 5 mm	643229 5
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642229 18
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642229 21
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 75 mm	641029 75
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642229 13
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643229 10
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 10 mm	642229 10
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 32 mm	642229 32
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642229 24
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 11 mm	642229 11
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642229 17
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 7 mm	643229 7