



## Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 20



### Bestelldaten

Bestellnummer	953704 20
GTIN	4062406157104
Artikelklasse	91A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

#### Passend für:

**Neue GARANT Werkstattwägen** mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von **20 G × 16 G** bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Schäume der Größe 10 G × 8 G passen in Shadowboards Nr. 923210 Gr. 250 (2 Schäume je Shadowboard).

#### Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953704: 1 St.

HOLEX 6-kant Einsatz Nr. 631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: je 1 St.

HOLEX 6-kant Schraubendreher-Einsatz Nr. 631720 Gr. 3; 4; 5; 6: je 1 St.

HOLEX Knarre umschaltbar Nr. 632090 Gr. 1/4: 1 St.

HOLEX Verlängerung Nr. 632420 Gr. 150: 1 St.

HOLEX Steckgriff Nr. 632840 Gr. 150: 1 St.

HOLEX Quergriff Nr. 633029 Gr. 116: 1 St.

## Technische Beschreibung

Tiefe	250 mm
Gewicht	0,581 kg
Breite	200 mm
Tiefe in G	10
Anzahl der Werkzeuge	20
Breite in G	8
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8×10
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Produktart	Hartschaumeinlage

## Zubehör

Quergriff, 1/4 Zoll ganze Länge 116 mm	633029 116
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 150 mm	632420 150
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5 mm	631020 5
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 6 mm	631720 6
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm	631020 8
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 12 mm	631020 12
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5,5 mm	631020 5,5
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm	631020 11
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm	631020 6
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4,5 mm	631020 4,5
Steckgriff, 1/4 Zoll ganze Länge 150	632840 150
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 5 mm	631720 5
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 13 mm	631020 13

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4 mm	631020 4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm	631020 7
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm	631020 10
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 9 mm	631020 9
Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer Typ 1/4	632090 1/4
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 3 mm	631720 3
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953704	952001 953704
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 4 mm	631720 4