

Garant
Drehmomentschlüssel-Sortiment 60 Nm 3/8 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 22

Bestelldaten

Bestellnummer	953961 22
GTIN	4062406157364
Artikelklasse	91A

Beschreibung
Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953961: 1 St.

GARANT 6-kant-Einsatz Nr. 637125 Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: je 1 St.

GARANT 6-kant-Schraubendreher-Einsatz Nr. 637629 Gr. 3; 4; 5; 6; 8; 10: je 1 St.

GARANT Verlängerung Nr. 635429 Gr. 75; 125; 240: je 1 St.

GARANT Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre Nr. 656050 Gr. 60: 1 St.

Technische Beschreibung

Tiefe in G	20
Anzahl Werkzeuge	22
Breite	200 mm
Breite in G	8
Anzahl der Werkzeuge	22
Tiefe	500 mm
Gewicht	1,632 kg
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm

Füllgrad einer Schublade in G	8x20
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 11 mm	637125 11
Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre maximales Drehmoment 60 N·m	656050 60
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 19 mm	637125 19
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 6 mm	637629 6
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 75 mm	635429 75
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 16 mm	637125 16
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 240 mm	635429 240
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953961	952001 953961
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 3 mm	637629 3
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 5 mm	637629 5
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 13 mm	637125 13
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 15 mm	637125 15
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 18 mm	637125 18
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 14 mm	637125 14
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 9 mm	637125 9
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 8 mm	637629 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 10 mm	637629 10
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 17 mm	637125 17
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 125 mm	635429 125
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 12 mm	637125 12
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 8 mm	637125 8

6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 10 mm	637125 10
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 4 mm	637629 4