

Garant
Präzisions-Sicherungsringzangen-Satz innen, Anzahl der Werkzeuge: 8

Bestelldaten

Bestellnummer	954217 8
GTIN	4062406157586
Artikelklasse	91A

Beschreibung
Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

Neue GARANT Werkstattwagen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von **20 G × 16 G** bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954217: 1 St.

GARANT Präzisions-Sicherungsringzange Nr. 719770 Gr. J0; J1; J2; J3; J01; J11; J21; J31: je 1 St.

Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
Breite	200 mm
Tiefe in G	20
Breite in G	8
Anzahl der Werkzeuge	8
Ausführung	mit Zangen

Gewicht	1,491 kg
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8x20
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

Präzisions-Sicherungsringzange Typ J21	719770 J21
Präzisions-Sicherungsringzange Typ J11	719770 J11
Präzisions-Sicherungsringzange Typ J0	719770 J0
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 954217	952001 954217
Präzisions-Sicherungsringzange Typ J01	719770 J01
Präzisions-Sicherungsringzange Typ J3	719770 J3
Präzisions-Sicherungsringzange Typ J2	719770 J2
Präzisions-Sicherungsringzange Typ J1	719770 J1
Präzisions-Sicherungsringzange Typ J31	719770 J31