



## Fräs-Wendeschneidplatte LOGU 030310 ER-GM, für Hochvorschubfräser, PR1535, Typ: INOX



### Bestelldaten

Bestellnummer	221972 INOX
GTIN	4960664741649
Artikelklasse	25A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Doppelseitige Wendeplatte mit 4 Schneidkanten. Die konvexe Schneidkantenausführung der Wendeplatte sorgt für einen weichen Eintritt der Schneidkante in den Werkstoff.

#### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 1 \text{ mm}$ .

### Technische Beschreibung

Typ	INOX
ISO-Code Wendschneidplatte	LOGU 030310 ER-GM
Programmierradius bei $a_{p \max}$	1,6 mm
Eckenradius	1 mm
Sorte	PR1535
Schneidstoff	HM
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,2 - 1,9 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	40 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		