

Garant**Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 37****Bestelldaten**

Bestellnummer	953741 37
GTIN	2050002004276
Artikelklasse	91A

Beschreibung**Ausführung:**

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

Neue GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von **20 G × 16 G** bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953741: 1 St.

GARANT 6-kant-Einsatz Nr. 637125 Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: je 1 St.

GARANT Schraubendreher-Einsatz für Torx® Nr. 637560 Gr. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45: je 1 St.

GARANT 6-kant Schraubendreher Einsatz Nr. 637629 Gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: je 1 St.

GARANT Knarre umschaltbar Nr. 635025 Gr. 3/8: 1 St.

GARANT Verlängerung Nr. 635429 Gr. 75; 125; 240: je 1 St.

GARANT Quergriff Nr. 635729 Gr. 200: 1 St.

GARANT Kardangelenk Nr. 636229 Gr. 3/8: 1 St.

Technische Beschreibung

Breite	200 mm
Tiefe	500 mm

Breite in G	8
Gewicht	2,211 kg
Tiefe in G	20
Anzahl der Werkzeuge	37
Ausführung	mit Steckschlüssel
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8x20
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 75 mm	635429 75
Kardangelenk, 3/8 Zoll Typ 3/8	636229 3/8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 6 mm	637629 6
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 19 mm	637125 19
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® kurz Torx®-Profil TX20	637560 TX20
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 7 mm	637629 7
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® kurz Torx®-Profil TX9	637560 TX9
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 21 mm	637125 21
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® kurz Torx®-Profil TX15	637560 TX15
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 11 mm	637125 11
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953741	952001 953741
Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer Typ 3/8	635025 3/8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 8 mm	637629 8
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 22 mm	637125 22

Quergriff, 3/8 Zoll ganze Länge 200 mm	635729 200
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 240 mm	635429 240
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 16 mm	637125 16
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 24 mm	637125 24
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 8 mm	637125 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 3 mm	637629 3
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 13 mm	637125 13
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 10 mm	637125 10
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 12 mm	637125 12
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 4 mm	637629 4
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX30	637560 TX30
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 15 mm	637125 15
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 10 mm	637629 10
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX25	637560 TX25
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX45	637560 TX45
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 18 mm	637125 18
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 125 mm	635429 125
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 9 mm	637125 9
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX40	637560 TX40
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX27	637560 TX27
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 14 mm	637125 14
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 5 mm	637629 5
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX10	637560 TX10
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 17 mm	637125 17